

BOGART.





Model:

Pufa ELARIAS
Pufa ELARIAS z pojemnikiem



1/2

- [PL]** Instrukcja montażu
[D] Montageanleitung
[GB] Assembly instructions
[SK] Návod na montáž
[CZ] Návod k montáži
[IT] Istruzioni di assemblaggio
[FR] Notice de montage
[HU] Összeszerelési útmutató
[RO] Instrucțiuni de asamblare

PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej przelać instrukcję razem z reklamacją.
D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.
GB Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.
SK Vážení zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.
CZ Vážení zákazniku, kdyby chyběla nějaká část, nebo byla poškozená, označte ji prosím krížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.
IT Gentile cliente, In caso di parti mancanti o danneggiate, contrassegnare la parte con una croce sulle istruzioni di montaggio e inviare le istruzioni insieme al reclamo.
FR Cher client, si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez marquer la pièce d'une croix sur la notice de montage et envoyer la avec votre réclamation.
HU Tisztelt Vásárló, ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, kérjük, jelölje be kereszttel az összeszerelési útmutatón, és küldje el az útmutatót a reklamációval együtt.
RO Stimate client, dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată, marcați-o cu o cruce pe instrucțiunile de asamblare și trimiteți instrucțiunile împreună cu reclamația.



Do montażu potrzebne są:	OS	x1	IMB	x1
Für die Montage dieser Type benötigen Sie:				
For assembly you need:				
AKCESORIA	NE	x4	ŚR	x12
			M6x40	



BOGART.

Model:

Pufa ELARIAS

Pufa ELARIAS z pojemnikiem

2/2



NE	x4	ŚR	x12	IMB	x1
M6 x 40					

